



Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: N3



Tilastiedot

Tilausnumero	441190 N3
GTIN	7290005395062
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

3-pisteinen mittautangon kiinnitys, erittäin lyhyt kiinnitysmatka ja paras käyttömukavuus. Kestävä ja luja kiinnitys saadaan aikaan erittäin vähäisellä voimalla.

Tangon järeä mitoitus takaa järjestelmän suuremman jäykkyyden. **Vario**-mittauslaitekiinnitys varsille, joiden Ø 6mm tai 8mm, 3/8 tuumaa, vipumittakelloille, joissa lohenpyrstöuraohjain ja mittakelloille, joissa silmukkatakakansi.

Hienosäätö mittakellonpitimeen.

Erikoistarvike:

Kiinnitys mittakelloille, nro 440401.

Poikkivarren Ø D₁: 16 mm

Poikkivarren pituus L₁: 225 mm

Pylvään Ø D₂: 18 mm

Pylvään korkeus L₂: 350 mm

Kiinnityskierre: M10 × 1,25 ulkokierre

Pitovoima: 1300 N

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M10 × 1,25 ulkokierre
Magneettijalan pituus	120 mm
Pitovoima	1300 N
Poikkivarren Ø D ₁	16 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Poikkivarren pituus L ₁	225 mm
Pylvään Ø D ₂	18 mm
Pylvään korkeus L ₂	350 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi F	442120 F
Jalusta Tyyppi 2	442140 2
Varsikiinnitys yleismittausjalustoille Mittausjalustan tangon Ø 16/18 mm	440351 16/18
Jalusta Tyyppi 2	442120 2
Vario-kiinnitys mittakellolle Tyyppi FA1500	440401 FA1500