



Magneettimittausjalusta hienosäätö, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	441210 2
GTIN	4045197441119
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Magneettimittausjalusta, hienosäätö Kestävä varsi, poikkivarsi vapaasti säädettävissä.
Magneettijalka, prisma- ja vipukytkin. Mittakellon pidike kiinnitysvarsille \varnothing 6 mm ja \varnothing 8 mm.
Poikkivarren \varnothing D₁: 14 mm
Poikkivarren pituus L₁: 200 mm
Pylvään \varnothing D₂: 20 mm
Pylvään korkeus L₂: 350 mm
Kiinnityskierre: M10 × 1,25 ulkokierre
Pitovoima: 1300 N

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M10 × 1,25 ulkokierre
Magneettijalan korkeus	55 mm
Poikkivarren \varnothing D ₁	14 mm
Pylvään korkeus L ₂	350 mm

Pylvään Ø D ₂	20 mm
Magneettijalan pituus	117 mm
Poikkivarren pituus L ₁	200 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Pitovoima	1300 N
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi 2	442140 2
------------------	----------