

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulinen mittausjalustatanko (ilman jalkaa) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 220mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 440840 220    |
| GTIN         | 4260180710885 |
| Tuoteluokka  | 46Q           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten** Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Vain varsi **ilman** magneettia.

#### Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettyinä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

### Tekninen kuvaus

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ulottuma        | 220 mm        |
| Kiinnityskierre | M8 ulkokierre |
| Pitovoima       | 800 N         |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Liitäntäkierteen asemointi | keskellä       |
| Tuotetyyppi                | Mittausjalusta |

## Tarvikkeet

|  |          |
|--|----------|
| Mittakellonpidin                       | 440860   |
| Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin  | 440858   |
| Kiristysnuppi Tyyppi 3                 | 440850 3 |
| Jalusta Tyyppi 1                       | 440868 1 |
| Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin | 440859   |
| Varamäntä Tyyppi 3                     | 440830 3 |