

Mitutoyo**Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 2000mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 415400 2000 |
| GTIN | 2050001058010 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvaus**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.

Luisti vakiomittausvoimaa varten. Erittäin kevyt. Asetusarvo valittavissa etukäteen (Preset), sisä- ja ulkomittauksien vaihto (Offset).

Toiminto:

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Leukapituus | 150 mm |
| Kalibrointi | A1 |
| Paino | 2,56 kg |
| Sisämittauskärjen Ø | 20 mm |
| Mittausalue | 0 - 2000 mm |
| Lukema | 0,01 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Paristotyyppi | SR44 |
| IP-suojaluokka | IP 66 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,12 mm |
| Standardi | ISO 13385 |
| Liitäntä | USB-liitäntä. |
| Liitäntä | Digimatic-liitäntä |
| Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |

Palvelut

| | |
|---|-------------|
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 2000 mm | 021000 2000 |
|---|-------------|

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi | 498965 |
| LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2 | 497085 USB2 |
| Lähetin Tyyppi S11E | 498966 S11E |
| LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1 | 497085 D1 |
| Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi | 498975 |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357 | 081560 357 |
| LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2 | 497085 D2 |