

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulinen mittausjalustatanko (ilman jalkaa) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 260mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	440840 260
GTIN	4260180710069
Tuoteluokka	46Q

### Kuvaus

#### Malli:

**Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten** Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Vain varsi **ilman** magneettia.

#### Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettynä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

### Tekninen kuvaus

Ulottuma	260 mm
Pitovoima	800 N
Kiinnityskierre	M8 ulkokierre

Liitäntäkierteen asemointi	keskellä
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

## Tarvikkeet

Tiivisterengassarja Tyyppi 1	440855 1
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
Kiristysnuppi Tyyppi 4	440850 4
Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin	440859
Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin	440858
Mittakellonpidin	440860
Varamäntä Tyyppi 4	440830 4