

## Yleismittausjalusta hydraulinen teholukitus



### Tilaustiedot

Tilausnumero	441950
GTIN	4029713287399
Tuoteluokka	46Q

### Kuvaus

#### Malli:

Kauttaaltaan työstetty jalusta, hiotut tukipinnat. Prismakanta sopii akselien ja lieriönmuotoisten runkojen päälle. Yläpuolella T-ura mittauspylvään siirtämistä varten. Luja varsi. Poikkivarren mittakellonpitimessä hienosäätö.

**Hydraulinen nivelvarren lukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon asettamista varten. Keskuspää kiinnittää kaikki nivelet kiinteästi.**

#### Käyttö:

Pyörintätarkistuksiin työstökoneissa ja kiinnittimissä tai ohjauspintojen yhdensuuntaisuuden mittaamiseen.

### Tekninen kuvaus

Ulottuma	260 mm
Jalan pituus	250 mm
Jalan leveys	60 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

