



Sahanteränpidin, sahanterän Ø:lle d1: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	345510 25
GTIN	4045197698742
Tuoteluokka	32X

Kuvaus

Malli:

Voimakkaasti nuorrutettu, ulko- ja sisä-Ø hiottu, varren malli DIN 1835 B:n mukaan.
Pyörintätarkkuus 0,01 mm. **Kiinnitys weldon-istukan avulla, reiän Ø (d₃) 20 tai 25 mm.**

Käyttö:

Sahanterien nro 175000 – 176000 kiinnittämiseen, Ø (d₁) 20 – 100 mm ja sahanterän paksuus 0,2 – 6 mm.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitystuurna, kiinnitysruuvi ja välirengas.

Tekninen kuvaus

Ø d ₃	20 mm
Ø d ₂	8 mm
A	50 mm
Ø d ₄	13 mm
Pituus L	100 mm
sahanterän Ø:lle d ₁	25 mm
Tuotetyyppi	Sahanteränpidin

Tarvikkeet

Kiekkosahatuurnan vararuuvi sahanterän Ø:lle d1 25 mm

345566 25

Kiekkosahatuurnan varalaikka sahanterän Ø:lle d1 25 mm

345561 25