



3-D-nivelvarsi, Tyyppi: 290



Tilaustiedot

Tilausnumero	442110 290
GTIN	7290005397066
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Mekaaniset 3-D-nivelvarret, joissa on yhteislukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen.

Tekninen kuvaus

Sisäkierteen Ø ylhäällä	M6
Nivelvarren pituus L ₁	133 mm
Ulkokierteen Ø alhaalla	M8
Nivelvarren pituus L ₂	113 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Jalusta Tyyppi K3	442120 K3

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Varakääntökahva 3D-nivelvarrelle Tyyppi 290	442112 290
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM