

**HOLEX****Sahanteränpidin, sahanterän Ø:lle d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	345510 40
GTIN	4045197698766
Tuoteluokka	32X

**Kuvaus****Malli:**

Voimakkaasti nuorrutettu, ulko- ja sisä-Ø hiottu, varren malli DIN 1835 B:n mukaan.  
Pyörintätarkkuus 0,01 mm. **Kiinnitys weldon-istukan avulla, reiän Ø (d<sub>3</sub>) 20 tai 25 mm.**

**Käyttö:**

Sahanterien nro 175000 – 176000 kiinnittämiseen, Ø (d<sub>1</sub>) 20 – 100 mm ja sahanterän paksuus 0,2 – 6 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kiinnitystuurna, kiinnitysruuvi ja välirengas.

**Tekninen kuvaus**

Ø d <sub>3</sub>	20 mm
Ø d <sub>4</sub>	19,5 mm
sahanterän Ø:lle d <sub>1</sub>	40 mm
Pituus L	110 mm
Ø d <sub>2</sub>	10 mm
A	60 mm
Tuotetyyppi	Sahanteränpidin

**Tarvikkeet**

Kiekkosahatuurnan varalaikka sahanterän Ø:lle d1 40 mm

345561 40

Kiekkosahatuurnan vararuuvi sahanterän Ø:lle d1 40 mm

345566 40