

## Mitutoyo

### Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 1000mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	415400 1000
GTIN	4946368125275
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.

Luisti vakiomittausvoimaa varten. Erittäin kevyt. Asetusarvo valittavissa etukäteen (Preset), sisä- ja ulkomittauksien vaihto (Offset).

**Toiminto:**

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

#### Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Paino	1,25 kg
Leukapituus	150 mm
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Mittausalue	0 - 1000 mm
Lukema	0,01 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Paristotyyppi	SR44
IP-suojaluokka	IP 66
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Standardi	ISO 13385
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000

## Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Lähetin Tyyppi S11E	498966 S11E