



## Syvyystyöntömitta, Mittausalue: 1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	418000 1000
GTIN	4045197203625
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

**Malli:**

Mittakiskoissa ja noniuksessa siististi kaiverrettu asteikko. Mittauspinnat tarkasti hiottuja. Nonius mattakromattu.

**Toimituksen sisältö:**

Alkaen koosta 500 l, yksi laatikko.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 1000 mm
Mittauskärki a	10 mm
Noniuksen pituus	39 mm
Läpimitan mittauskisko	20×5 mm
Mittauskärki b	13 mm
Siltapituus	250 mm
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Mittapoikkeama E MPE	±0,15 mm
Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kalibrointi	A1
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000