



## Yleismittauspöytä, Pöydän pituus: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	442940 200
GTIN	4030234000121
Tuoteluokka	46K

### Kuvaus

#### Malli:

Kestävä valujalusta, suorakulm. mittauspöytä. Mittauspöydän pinta on karkaistu ja tarkkuushiottu ja siinä on pölyurat. Vankka, karkaistu tai kovakrom. pystypylväs, jossa jyrkkänous. kierre ja asetusmutteri. Karkaistu tai kovakromattu, vaakatasossa säädettävä poikkivarsi mittakelloille ja tarkk.mittakelloille. Mittakellonpidin Ø 8 mm, vaihdettavissa (10 h7 pyynnöstä).

**Tasaisuus ≤ 16 µm.**

### Tekninen kuvaus

Pöydän leveys	170 mm
Paino	23 kg
Pylvään Ø	35 mm
Poikkivarren Ø	22 mm
Mittauskorkeus enintään	175 mm
Pöydän pituus	215 mm

Ulottuma	180 mm
Standardi	Tehdasnormi
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

## Palvelut

KalibrointiMittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------