

 Mahr

## Digitaalinen syvyystyöntömitta IP67 mit i-wi, Mittausalue: 300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	418703 300
GTIN	4059192003487
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

#### Malli:

Nykyaikainen, energiatehokas mittausjärjestelmä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä. Esiasetuksella (mittojen esiasetus) esim. etäisyysmittauksia varten mittauskärjen nro 418630 kanssa. Mittapalkki, edessä ohut, karkaistu mittaustappi  $\varnothing$  1,5mm, 5mm pitkä. Erittäin suuri LCD-näyttö, merkkikorkeus 11 mm, integroitu langaton datayhteys i-wi. Suojattu pölyltä ja kosteudelta, käyttöaika n. 3 vuotta.

#### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Lisäsilta, 300 mm pitkä, nro 418610, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 41 8630. Langaton tiedonsiirto i-wi radiovastaanottimeen nro 498912.

### Tekninen kuvaus

LCD-näytön merkkikorkeus	11 mm
Siltapituus	150 mm
Läpimitan mittauskisko	16×4 mm
Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 300 mm

Käyttöaika	26000 h
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Standardi	ISO 13385
Lukema valittavissa	mm/tuunaa
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300

## Tarvikkeet

Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK	498912 STICK
Lisäsilta 300 mm	418610
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975

Mittauskärki etäisyyden mittaukseen Ø 4 mm	418630
Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyypin STICK	498914 STICK
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032