



Haka-syvyystyöntömitta, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 418500 300 |
| GTIN | 4045197203700 |
| Tuoteluokka | 41Z |

Kuvaus

Malli:

Nonius mattakromattu. Mittakiskoissa ja noniuksessa siististi kaiverrettu asteikko. Taivutettu, kapea mittakisko, jossa on asteikko molemmilla puolilla. Kun mittakisko käännetään, mittaa voidaan käyttää **myös tavallisena syvyystyöntömittana**. Mittauspinnat tarkasti hiottuja.

Toimituksen sisältö:

Koko 500 l, yksi laatikko.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|------------|
| Noniuksen pituus | 39 mm |
| Siltapituus | 150 mm |
| Läpimitan mittauskisko | 12×4 mm |
| Koukkumitta b | 10 mm |
| Koukkumitta a | 28 mm |
| Mittausalue | 0 - 300 mm |
| Jaotus | 1/20 mm |
| Pakkaus | Tasku |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,08 mm |
| Standardi | ISO 13385 |
| mittaustekniikka | analoginen |

| | |
|-------------|-------------------|
| Raaka-aine | INOX |
| kaikki osat | Karkaistu |
| Kalibrointi | A2 |
| Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |

Palvelut

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibrointiHaka-syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm | 021230 300 |
| KalibrointiKoukkusyvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm | 021220 300 |