



## Digitaalinen yleis-syvyystyöntömitta, Mittausalue: 600mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	418770 600
GTIN	2050001670885
Tuoteluokka	46P

### Kuvaus

**Malli:**

Monikäyttöinen yleissyvyystyöntömitta, vaihdettavat mittauskärjet. Pistourien, urien, syvennysten, olakkeiden jne. mittaamiseen. Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Syvyystyöntömitta, kaksikärkinen nro 418772 koko A, 1 paristo nro 08 1560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

Mittausvaihtokärjet nro 418772.

Mittaussilta nro 418774.

### Tekninen kuvaus

Siltapituus	150 mm
Mittausalue	0 - 600 mm
Läpimitan mittauskisko	12x4 mm
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm

virheraja	0,03 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiHaka-syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021230 1000
KalibrointiKoukkusyvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021220 1000

## Tarvikkeet

Mittaussilta syvyystyöntömittaan nro 418770 Siltapituus 400 mm	418774 400
Mittauskärki syvyystyöntömittaan nro 418770 Tyyppi A	418772 A
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi USB2	498950 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Mittaussilta syvyystyöntömittaan nro 418770 Siltapituus 500 mm	418774 500
Mittauskärki syvyystyöntömittaan nro 418770 Tyyppi B	418772 B
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Mittauskärki syvyystyöntömittaan nro 418770 Tyyppi C	418772 C

Mittaussilta syvyystyöntömittaan nro 418770 Siltapituus 600 mm	418774 600
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi 2	498950 2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Mittauskärki syvyystyöntömittaan nro 418770 Tyyppi D	418772 D