

Mitutoyo

Digitaalinen syvyystyöntömitta tiedostoliitänä, Mittausalue: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418710 1000
GTIN	4946368377094
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Lisäsillat nro 418744.

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Mittausalue	0 - 1000 mm
Läpimitan mittauskisko	20×6 mm
Kalibrointi	A1
Siltapituus	250 mm
Liitänä	USB-liitänä
Liitänä	Digimatic-liitänä
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Mittapoikkeama E MPE	±0,07 mm
Standardi	ISO 13385
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	Tasku
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000

Tarvikkeet

Lisäsilta, erillinen Siltapituus 180 mm	418744 180
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 320 mm	418744 320
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1

Lisäsilta, erillinen Siltapituus 260 mm	418744 260
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975