

Mitutoyo

Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä., Piirtokorkeus: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	445135 600
GTIN	8010820400005
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suuri ja selkeälukuinen LCD-näyttö helppoon ja virheettömään luentaan (merkkikork.10 mm). Pika- ja hienosäätö tarkasti säädettävällä käsipyörällä. Vankka ja kestävä malli, luja runko ja ergonomisesti muotoiltu kädensija - vaivaton käyttö. Zero / ABS nolaukseen halutuissa asennoissa (esim. vertailumittauksissa) tai paluu absoluuttiseen asteikkoon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko 357, 1 kovametallisen piirtokärjen nro 443510, koko 300 (sopii molempiin kokoihin).

Erikoistarvike:

Pidin nro 445180. Tiedonsiirtokaapeli nro 497080.

Kalibrointi: E1

Lukema: 0,01 mm

virheraja: 0,05 mm

Mittauspylvään poikkipinta: 35×15 mm

Pariston kestoikä noin: 2000 h

Jalustan mitat - pituus: 181 mm

Jalustan mitat - leveys: 142 mm

Tekninen kuvaus

Mittauspylvään poikkipinta	35×15 mm
Piirtokorkeus	600 mm
Jalustan mitat - leveys	142 mm
Jalustan mitat - pituus	181 mm
Paino	6,4 kg
virheraja	0,05 mm
Lukema	0,01 mm
Pariston kestoikä noin	2000 h
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

Kalibrointi Korkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm	014350 1000
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Korkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm	024630 1000
DAkS-uudelleenkalibrointi korkeusmittauslaite 600	024640 600

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Liitäntäkaapeli Datapainike Tyyppi D1	497100 D1
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Nelikulmapidin	445180
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 300 mm	443510 300
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Liitäntäkaapeli Datapainike Tyyppi D2	497100 D2
Liitäntäkaapeli Datapainike Tyyppi USB2	497100 USB2