

3D-särmäanturi valonäytöllä lyhyt, Kiinnitysvarren Ø: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	359075 16
GTIN	4045197383136
Tuoteluokka	38D

Kuvaus

Malli:

Jousilaakeroitu anturi suojaa laitetta vahingoittumiselta, jos kosketus on liian voimakas.

Toiminto-osat karkaistu ja hiottu.

Kosketustarkkuus $\pm 0,01$ mm.

Toiminto:

Palloanturin osuessa metalliseen työkappaleeseen paristot saavat lampun syttymään = viitepisteen tunnistaminen.

Käyttö:

- **Työkappaleen viitepintojen tai kulmien oikaiseminen.**
- **Porauksen keskikohdan määrittämiseen keskeisesti työstökaraan nähden.**

Z-akselin osalta viitepituus on selvitettävä ja otettava huomioon esiasetuslaitteen avulla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää erikoispariston nro 081560 A23.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren Ø	16 mm
Kokonaispituus	118 mm

Anturikuulan Ø	10 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 A23
Energiensyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi A23	081560 A23
---	------------