

## 3D-särmäanturi valonäytöllä lyhyt, Kiinnitysvarren Ø: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	359075 20
GTIN	4045197383129
Tuoteluokka	38D

### Kuvaus

#### Malli:

Jousilaakeroitu anturi suojaa laitetta vahingoittumiselta, jos kosketus on liian voimakas. Toiminto-osat karkaistu ja hiottu. Kosketustarkkuus  $\pm 0,01$  mm.

#### Toiminto:

**Palloanturin osuessa metalliseen työkappaleeseen** paristot saavat lampun syttymään = viitepisteen tunnistaminen.

#### Käyttö:

- **Työkappaleen viitepintojen tai kulmien oikaiseminen.**
- **Porauksen keskikohdan määrittämiseen keskeisesti työstökaraan nähden.**

Z-akselin osalta viitepituus on selvitettävä ja otettava huomioon esiasetuslaitteen avulla.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää erikoispariston nro 081560 A23.

### Tekninen kuvaus

Anturikuulan Ø	10 mm
Kiinnitysvarren Ø	20 mm

Kokonaispituus	118 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 A23
Energiensyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Anturi

---

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi A23	081560 A23
---	------------