



T-Nutenschraube (12.9.) erillinen, Tyyppi: 1212125



Tilaustiedot

Tilausnumero	375310 1212125
GTIN	4020772086169
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

Kestävä malli, lujuusluokka = 12.9

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Yksittäin, ilman mutteria ja aluslevyä.

Erikoistarvike:

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

Kierteen pituus b	75 mm
kapea sivun leveys a	11,7 mm
T-uran nimellismitta	12 mm
Sivun leveys e	18 mm
Korkeus k	7 mm
Kierre G	M12
Pituus L	125 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

