

Garant**Kaarimikrometri, Mittausalue: 50-75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420402 50-75
GTIN	4045197367341
Tuoteluokka	41B

Kuvaus**Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Mittarummun asteikko	1/50 mm
Säätömittojen määrä	1
Lukema	0,01 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Mittarummun \emptyset	19 mm
Karan \emptyset	6,5 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863

Tuntoräikkä	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------