

Garant**Digitaalinen 3D-anturi, anturipää (ø 4 mm)****Tilaustiedot**

Tilausnumero	359500
GTIN	4045197225764
Tuoteluokka	31T

Kuvaus**Malli:**

- **Suuri tarkkuus ja lineaarisuus. Soveltuu työkappaleiden mittaamiseen ja mittaaminen on mahdollista kko työskentelyalueella.**
- **Itsenäisesti toimiva.**
- **Erittäin hyvä luettavuus yhdistelmänäytön ansiosta: Graafinen palkki ilmoittaa dynaamiset mittaustulokset, digitaalinen näyttö ilmoittaa tarkan mittausravon.**
- **Mukava ja helppo keskisyyden säätö.**
- **Suuri työskentelyalue kaikkiin suuntiin (x, y, z: 7 mm).**
- **Kompakti metallikotelo.**
- **Asetettu katkaisupiste.**
- **Pöly- ja vesitiivis (IP67).**

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Tarkka mittalaite jyrsin- ja kipinätyöstökoneisiin.

Työstökappaleen nollakohdan määrittämiseen, pituuksien, porauskeskiöiden ja viitereunojen mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. pariston nro 081560 koko CR2032 ja mittauskärjen nro 359505 koko 4.

Huomautus:

Sopivat anturipäät nro 359505.

Tekninen kuvaus

Varamittauskärki	359505 4
Paino	0,52 kg
Mittauskärjen vapaa pituus	40 mm
Liikepituudet x, y, z	7 mm
Kokonaispituus (runko ja mittauskärki)	134 mm
Mittaustarkkuus	< 0,01 mm
Säätöalue	± 0,4 mm
Varren Ø	16 mm
Kotelon leveys	65 mm
Kotelon pituus	82 mm
Kotelon syvyys	39 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema	0,005 mm
Paristotyyppi	Nappiparisto
Varren pituus	40 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

Paristokotelon kansi	359514
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Paljekumi 3D-anturiin	359512

Anturipää 3D-paikoituslaitteisiin Palloanturin \varnothing D 4 mm

359505 4