

**T-Nutenschraube (12.9.) erillinen, Tyyppi: 141280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375310 141280
GTIN	4020772086190
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

**Kestävä malli**, lujuusluokka = 12.9

**Standardi:**

**DIN 787**

**Toimituksen sisältö:**

**Yksittäin**, ilman mutteria ja aluslevyä.

**Erikoistarvike:**

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

**Huomautus:**

• **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

**Tekninen kuvaus**

Kierteen pituus b	55 mm
Sivun leveys e	22 mm
Korkeus k	8 mm
T-uran nimellismitta	14 mm
kapea sivun leveys a	13,7 mm
Kierre G	M12
Pituus L	80 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

