

## 2D-paikoituslaite valonäytöllä, Kiinnitysvarren Ø: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	359070 20
GTIN	4045197383112
Tuoteluokka	38D

### Kuvaus

**Malli:**

Jousilaakeroitu anturi suojaa laitetta vahingoittumiselta, jos kosketus on liian voimakas.

Toiminto-osat karkaistu ja hiottu.

Kosketustarkkuus  $\pm 0,01$  mm.

**Toiminto:**

**Palloanturin osuessa metalliseen työkappaleeseen** paristot saavat lampun syttymään = viitepisteen tunnistaminen.

**Käyttö:**

- **Työkappaleen viitepintojen tai kulmien oikaiseminen.**
- **Porauksen keskikohdan määrittämiseen keskeisesti työstökaraan nähden.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää erikoispariston nro 081560 A23.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren Ø	20 mm
Anturikuulan Ø	10 mm
Kokonaispituus	94 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 13ZL
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Anturi

### **Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/359070-20>