



T-Nutenschraube (12.9.) erillinen, Tyyppi: 1616160



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 375310 1616160 |
| GTIN | 4020772086282 |
| Tuoteluokka | 35A |

Kuvaus

Malli:

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

Kestävä malli, lujuusluokka = 12.9

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Yksittäin, ilman mutteria ja aluslevyä.

Erikoistarvike:

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|----------|
| Kierteen pituus b | 100 mm |
| kapea sivun leveys a | 15,7 mm |
| Sivun leveys e | 25 mm |
| Korkeus k | 9 mm |
| T-uran nimellismitta | 16 mm |
| Kierre G | M16 |
| Pituus L | 160 mm |
| tyyppi | 787 |
| Tuotetyyppi | Uraruuvi |

