



T-Nutenschraube (12.9.) erillinen, Tyyppi: 222080



Tilaustiedot

Tilausnumero	375310 222080
GTIN	4020772086343
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

Kestävä malli, lujuusluokka = 12.9

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Yksittäin, ilman mutteria ja aluslevyä.

Erikoistarvike:

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

T-uran nimellismitta	22 mm
kapea sivun leveys a	21,7 mm
Kierteen pituus b	55 mm
Korkeus k	14 mm
Sivun leveys e	35 mm
Kierre G	M20
Pituus L	80 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

