

Hartig

**Iso tarkkuuskaarimikrometri, mittapalan jatko-osa, Mittausalue: 300-400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420920 300-400
GTIN	4250099610802
Tuoteluokka	46P

**Kuvaus****Malli:**

Vankka, vasaralakattu kevytmetallisanka, käden lämmöltä suojaava eriste, kitkakytkin ja puristuskiinnitin. Tarkkuusläpätty, kovametalliset mittauspinnat. Tarkkuus parempi kuin DIN 863 -standardissa. Mittausalue kaksinkertaistuu käyttämällä kierrekiinnitteisiä, läpättyjä ja kovametallisia mittapalan jatko-osia. Sisäpuolisessa asteikkoholkissa on asteikot molemmille mittausalueille.

**Etu:**

Erittäin suuri mitta-alue. Mikrometriä voidaan käyttää heti mittapalan jatko-osan vaihtamisen jälkeen. Asetusmittaa ei tarvita. Mittausarvojen 1/100 mm lukeminen suoraan suuresta asteikkorummusta.

**Toimituksen sisältö:**

Mikrometri, 1 mittapalan jatko-osa. Ilman asetussmittaa.

**Huomautus:**

Mallit, joissa mitta-alue 2000 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.  
Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Mittarummun Ø	24 mm
Paino	4,5 kg
Mittarummun asteikko	1/100 mm
Karan mitta-alue	50 mm

Lukema	0,01 mm
Mittausalue	300 - 400 mm
Karan Ø	10 mm
Kalibrointi	S3
virheraja	7 µm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue  
300-400 mm

020450 300-400