

**T-Nutenschraube (12.9.) erillinen, Tyyppi: 2220125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375310 2220125
GTIN	4020772086350
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

**Kestävä malli**, lujuusluokka = 12.9

**Standardi:**

**DIN 787**

**Toimituksen sisältö:**

**Yksittäin**, ilman mutteria ja aluslevyä.

**Erikoistarvike:**

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

**Huomautus:**

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

**Tekninen kuvaus**

T-uran nimellismitta	22 mm
kapea sivun leveys a	21,7 mm
Kierteen pituus b	85 mm
Sivun leveys e	35 mm
Korkeus k	14 mm
Kierre G	M20
Pituus L	125 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

