

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen kaarimikrometri, pienikokoinen malli. Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm).
Kovametalliset mittauspinnat.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Tekninen kuvaus

Kierteen nousu	0,5 mm
Karan Ø	6,35 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
virheraja	3 µm
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	B1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia

Tuotetyyppi	Kaarimikrometri
Palvelut	
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
Tarvikkeet	
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357