

Hartig

Tarkkuuskaarimikrometri 50 mm:n karannousulla, Mittausalue: 0-50mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	420900 0-50
GTIN	4250099609189
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Vankka, vasaralakattu mittauskaari pallografiittirautaa, käden lämmöltä suojaava eriste, kitkakytkin ja kiinnitin. Tarkkuusläpättyt, kovametalliset mittauspinnat. Tarkkuus parempi kuin DIN 863 -standardissa.

Etu:

50 mm:n karannousu, ihanteellinen suuremmille mittausalueille. Mittausarvojen 1/100 mm lukeminen suoraan asteikkorummusta.

Toimituksen sisältö:

Ilman asetusmittaa.

Tekninen kuvaus

Karan Ø	8 mm
Mittarummun asteikko	1/100 mm
Mittausalue	0 - 50 mm
Mittarummun Ø	24 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B1
virheraja	3 µm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022000 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100