



## T-Nutenschraube (12.9.) erillinen, Tyyppi: 2424160



### Tilaustiedot

Tilausnumero	375310 2424160
GTIN	4020772086473
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

**Kestävä malli**, lujuusluokka = 12.9

**Standardi:**

**DIN 787**

**Toimituksen sisältö:**

**Yksittäin**, ilman mutteria ja aluslevyä.

**Erikoistarvike:**

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

**Huomautus:**

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

### Tekninen kuvaus

Korkeus k	16 mm
kapea sivun leveys a	23,7 mm
Sivun leveys e	40 mm
T-uran nimellismitta	24 mm
Kierteen pituus b	110 mm
Kierre G	M24
Pituus L	160 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

