



Nivelmittausjalusta, Toimintasäde: 170mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	359682 170
GTIN	7290005394317
Tuoteluokka	38D

Kuvaus

Malli:

- Kaikkien nivelten portaattomasti säädettävä mekaaninen keskuslukitus.
- Varren pituus = 40 mm, suora kiinnitys.
- Kiinnitys mittakelloille, joiden varren Ø on 6 tai 8 mm tai prisma.

Tekninen kuvaus

Toimintasäde	170 mm
Paino	0,35 kg
Väri	musta
mittakelloille, joiden varren Ø	6 mm
mittakelloille, joiden varren Ø	8 mm
Kiinnitysvarren pituus	40 mm
Kokonaispituus	178 mm
Kiinnitysvarren Ø	8 mm

Tuotetyyppi

Mittausjalusta