



Nivelmittausjalusta, vipumittakello HOLEX, Toimintasäde: 120mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	359685 120
GTIN	2050001077783
Tuoteluokka	34F

Kuvaus

Malli:

- Kaikkien nivelten portaattomasti säädettävä mekaaninen keskuslukitus.
- Varren pituus = 40 mm, suora kiinnitys.
- Kiinnitys mittakelloille, joiden varren Ø on 8 mm tai prisma.

Toimituksen sisältö:

Nro 359680 sisältää HOLEX-vipumittakellon nro 436341, koko 0,4/40.

Tekninen kuvaus

Toimintasäde	120 mm
Paino	0,35 kg
Väri	musta
mittakelloille, joiden varren Ø	8 mm
Kokonaispituus	128,5 mm
Kiinnitysvarren pituus	40 mm

Kiinnitysvarren Ø	8 mm
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120
Vipumittakello, mittausvarren pituus 13,5 mm Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon Ø 0,4/40 mm	436341 0,4/40