

**T-urakappale, pitkä, T-uranimellismitta/kierre: 12/M10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375325 12/M10
GTIN	4020772084677
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Käyttö:**

Sopii erityisesti pöytäurien säätämiseen tarkkuuskoneissa.

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Tekninen kuvaus

Kapp.korkeus	14 mm
Kierre	M10
Leveys a	11,7 mm
T-uran nimellismitta	12 mm
Pituus	36 mm
Leveys e	18 mm
Korkeus k	7 mm
tyyppi	508L

Tuotetyyppi

Urakappale