



## T-Nutenschraube (12.9.) erillinen, Tyyppi: 2824400



### Tilaustiedot

Tilausnumero	375310 2824400
GTIN	4020772086411
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

**Kestävä malli**, lujuusluokka = 12.9

**Standardi:**

**DIN 787**

**Toimituksen sisältö:**

**Yksittäin**, ilman mutteria ja aluslevyä.

**Erikoistarvike:**

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

**Huomautus:**

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

### Tekninen kuvaus

Sivun leveys e	44 mm
Kierteen pituus b	240 mm
T-uran nimellismitta	28 mm
Korkeus k	18 mm
kapea sivun leveys a	27,7 mm
Kierre G	M24
Pituus L	400 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

