



T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 10
GTIN	4020772080020
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Kierre	M8
T-uran nimellismitta	10 mm
Kapp.korkeus	12 mm
Leveys a	9,7 mm
Leveys e	15 mm
Korkeus k	6 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale