

**Vinoneliöruuvi, T-uran nimellismitta× pituus L: 14X80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375335 14X80
GTIN	4020772087319
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

- Taottu
- T-ura jyrskitty, kierre valssattu.
- Nuorrutettu lujuusluokkaan 10.9.

Käyttö:

Pitkillä konepöydillä jälkikäteen tehtävä lisäkiinnityspaikan asennus helpottuu. Kiinnitysruuvi asetetaan T-uraan ylhäältä.

Tekninen kuvaus

Sivun leveys e	22 mm
T-uran nimellismitta	14 mm
Korkeus k	8 mm
kapea sivun leveys a	13,7 mm
Kierteen pituus b	55 mm
Kierre G	M12

Pituus L	80 mm
tyyppi	797
Rhombus	kyllä
Tuotetyyppi	Uraruuvi