



Nivelmittausjalusta, Toimintasäde: 120mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	359680 120
GTIN	7290003243136
Tuoteluokka	38D

Kuvaus

Malli:

- Kaikkien nivelten portaattomasti säädettävä mekaaninen keskuslukitus.
- Varren pituus = 40 mm, suora kiinnitys.
- Kiinnitys mittakelloille, joiden varren \varnothing on 8 mm tai prisma.

Tekninen kuvaus

Toimintasäde	120 mm
Paino	0,35 kg
Väri	musta
Kokonaispituus	128,5 mm
mittakelloille, joiden varren \varnothing	8 mm
Kiinnitysvarren pituus	40 mm
Kiinnitysvarren \varnothing	8 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Vipumittakello, mittausvarren pituus 13,5 mm Mittausalue
suuntaa kohti / Kotelon Ø 0,4/29 mm

436341 0,4/29

Vipumittakello, mittausvarren pituus 13,5 mm Mittausalue
suuntaa kohti / Kotelon Ø 0,4/40 mm

436341 0,4/40