



## Vinoneliöruuvi, T-uran nimellismitta× pituus L: 14X125mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	375335 14X125
GTIN	4020772087333
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

- Taottu
- T-ura jyrskitty, kierre valssattu.
- Nuorrutettu lujuusluokkaan 10.9.

#### Käyttö:

Pitkillä konepöydillä jälkikäteen tehtävä lisäkiinnityspaikan asennus helpottuu. Kiinnitysruuvi asetetaan T-uraan ylhäältä.

### Tekninen kuvaus

kapea sivun leveys a	13,7 mm
T-uran nimellismitta	14 mm
Korkeus k	8 mm
Sivun leveys e	22 mm
Kierteen pituus b	75 mm
Kierre G	M12

Pituus L	125 mm
tyyppi	797
Rhombus	kyllä
Tuotetyyppi	Uraruuvi