

Garant

Vastehiussuorakulma, karkaistu ruostumaton, tarkkuus 00, Kannan pituus: 75X50mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Tuoteluokka	41G

Kuvaus**Malli:**

Erittäin suuri tarkkuus.Kaksi kartiomaista hiusmittausreunaa pitkässä leuassa. Kokonaan karkaistu ja jännittämätön. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.

Vahva tukileuka.**Käyttö:**

Tarkastukseen valorakomenetelmällä.

Tekninen kuvaus

Suorakulmaisuus	0,003 mm
Pitkän varren pituus	75 mm
Pitkän varren halkaisija	18×3 mm
Lyhyen varren halkaisija	16×12 mm
Lyhyen varren pituus	50 mm
Standardi	DIN 875/00

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F1
Tuotetyyppi	Hiuskulma

Palvelut

DAkkS-kalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750
KalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 100 mm	025000 100