



Aseteltava aluslevy Muoto C, Kierteelle: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	375350 M20
GTIN	4020772081782
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Muodot C ja D hiiletyskarkaistu, muoto G nuorrutettu.

Käyttö:

Kulmatasaus 3 asteeseen saakka sarjavalmistuksessa.

Standardi:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Tekninen kuvaus

Kierteelle	M20
porauksen $\varnothing d_1$	21 mm
Paksuus h_2	6,3 mm
ulko- $\varnothing d_3$	36 mm
tyyppi	6319C
Tuotetyyppi	Aseteltava aluslevy

