

**Garant**

**Vastehiussuorakulma, karkaistu ruostumaton, tarkkuus 00, Kannan pituus: 200X130mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	450020 200X130
GTIN	4045197444011
Tuoteluokka	41G

**Kuvaus****Malli:**

**Erittäin suuri tarkkuus.**Kaksi kartiomaista hiusmittausreunaa pitkässä leuassa. Kokonaan karkaistu ja jännittämätön. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.

**Vahva tukileuka.****Käyttö:**

Tarkastukseen valorakomenetelmällä.

**Tekninen kuvaus**

Pitkän varren halkaisija	26×5 mm
Suorakulmaisuus	0,004 mm
Lyhyen varren halkaisija	26×14 mm
Lyhyen varren pituus	130 mm
Pitkän varren pituus	200 mm
Standardi	DIN 875/00

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F1
Tuotetyyppi	Hiuskulma

## Palvelut

KalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 300 mm	025000 300
DAkS-kalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750