

**Garant**

**Hiusuorakulma, karkaistu, litteä malli ruostumaton, tarkkuus 00, Kannan pituus: 150X100mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	450010 150X100
GTIN	4045197443960
Tuoteluokka	41G

**Kuvaus****Malli:**

**Erittäin suuri tarkkuus.**Kaksi kartiomaista hiusmittausreunaa pitkässä leuassa. Kokonaan karkaistu ja jännittämätön. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.

**Käyttö:**

Tarkastukseen valorakomenetelmällä.

**Tekninen kuvaus**

Leuan poikkipinta	30×6 mm
Lyhyen varren pituus	100 mm
Suorakulmaisuus	0,004 mm
Pitkän varren pituus	150 mm
Standardi	DIN 875/00
Raaka-aine	INOX

kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F1
Tuotetyyppi	Hiuskulma

## Palvelut

KalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 300 mm	025000 300
DAkS-kalibrointiSuorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750