



Kierremittaustankasarja, Langan Ø: 0,250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	422490 0,250
GTIN	2050001063496
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Kierremittaustankat ovat karkaistu ja hienoläpätty, pidin mattakromattu. Kiinnitysreiän lukitusrengas takaa varman ja käännettävän asennon mittaustankassa.

Käyttö:

Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen kolmilankamenetelmällä kaarimikrometrin tai pituusmittauspenkin kanssa.

Toimituksen sisältö:

Sarjassa on aina yksi pidin, jossa yksi mittaustanka ja yksi pidin, jossa kaksi mittaustankaa muovikotelossa.

Huomautus:

Tilattaessa on ehdottomasti ilmoitettava mittaustankan Ø (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Tekninen kuvaus

Kierteen nousu P	0,4
Langan Ø	0,25 mm
Kierteelle	M2 / M2,3
Tarkistusmitta M, DIN 13 sivu 1	2,145 / 2,444 mm

virheraja	± 1 µm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	L16
Tuotetyyppi	Kierremittajohto
Karan Ø:lle	6,35 mm
Karan Ø:lle	6,5 mm
Karan Ø:lle	6,8 mm
Karan Ø:lle	7,5 mm
Karan Ø:lle	8 mm

Palvelut

KalibrointiKierremittajohto Tyyppi GMD	028900 GMD
DAkS-kalibrointiKierremittajohto Tyyppi GMD	028910 GMD