

## Mitutoyo

### Digitaalinen kaarimikrometri urien mittaukseen, Mittausalue: 50-75mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

**Selkeä (7,5 mm korkea) digitaalinen mittausarvon näyttö virheettömään ja nopeaan lukemiseen. Lisäksi lukeminen noniuksella.** Sintratut ja tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat, mittauskara karkaistu ja hiottu. Lukitus kiinnitysruuvilla. Mittausvoima tuntoräikkää käytettäessä 5 – 10 N.

##### Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan. 1 paristo nro 081560, koko 357.

##### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

#### Tekninen kuvaus

Mittausalue	50 - 75 mm
Kalibrointi	B2
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

## Tarvikkeet

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2