

Garant**ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre, Tyyppi: 12M10/138****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360025 12M10/138
GTIN	4045197577139
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Sisäkierteellinen, mukana siihen sopiva kierresokka. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Tekninen kuvaus

Kierre M ₁ , ulko-	M10
Keskiön Ø D	12 mm
Kierre M ₂ , ulko-	M10
Sopii kiinnityskuppiin, jonka Ø	138 mm

Sarja	ZeroClamp
Ulko-Ø:n toleranssi	k6
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit