



Kavennettu, hiottu urakappale, Koneen uramitta b1: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375365 18
GTIN	4020772071592
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

Käyttö:

Nämä urakappaleet ruuvataan pareittain laitteen standardimukaiseen 20 mm leveään ohjausuraan. Kappaleita vaihtamalla voidaan käyttää samaa kiinnitintä eri koneissa, joissa on eri uraleveydet.

Raaka-aine:

C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

Tarkkuus:

Mitta b = sovite h6.

Huomautus:

Koko 20 – katso nro 375370.

Tekninen kuvaus

Ruuveille DIN 84, DIN 912	M6×16
Koneen uramitta b ₁	18 mm
Laitteen uramitta b ₂	20 mm
Pituus	25 mm
Korkeus H	10 mm

tyyppi	6322A
Tuotetyyppi	Urakappale