



Kavennettu, hiottu urakappale, Koneen uramitta b1: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375365 22
GTIN	4020772071615
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

Käyttö:

Nämä urakappaleet ruuvataan pareittain laitteen standardimukaiseen 20 mm leveään ohjausuraan. Kappaleita vaihtamalla voidaan käyttää samaa kiinnitintä **eri koneissa, joissa on eri uraleveydet.**

Raaka-aine:

C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

Tarkkuus:

Mitta b = sovite h6.

Huomautus:

Koko 20 – katso nro 375370.

Tekninen kuvaus

Pituus	32 mm
Koneen uramitta b ₁	22 mm
Ruuveille DIN 84, DIN 912	M6×16
Laitteen uramitta b ₂	20 mm
Korkeus H	12 mm

tyyppi	6322A
Tuotetyyppi	Urakappale