

**Perusmutteri, Kierre: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375385 M10
GTIN	4020772082352
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

Korkea mutteri (=1,5 d korkea), tasainen pää, aluslevyjen nro 375340 asettamiseen ja pallopää, kartiokuppilevyjen nro 375355 D tai nro 375360 G asettamiseen.

Standardi:

DIN 6330 B

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Tekninen kuvaus

Avainkoko SW	16 mm
Kokonaispituus	15 mm
Kulmamitta e	17,8 mm
Laipan korkeus	4 mm
Laipan Ø	22 mm
Kierre	M10

tyyppi	6330B
Tuotetyyppi	Mutteri