

**Perusmutteri, Kierre: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375385 M12
GTIN	4020772082345
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Malli:**

**Korkea mutteri** (=1,5 d korkea), tasainen pää, aluslevyjen nro 375340 asettamiseen ja pallopää, kartiokuppilevyjen nro 375355 D tai nro 375360 G asettamiseen.

**Standardi:**

**DIN 6330 B**

**Raaka-aine:**

Nuorrutusterästä, lujuus 10

**Tekninen kuvaus**

Laipan korkeus	4 mm
Kokonaispituus	18 mm
Kulmamitta e	20,03 mm
Avainkoko SW	18 mm
Laipan Ø	25 mm
Kierre	M12

tyyppi	6330B
Tuotetyyppi	Mutteri